

HOLEX**HOLEX Clever Tap strojový závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 8X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132845 8X0,75
GTIN	4067263161639
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Celková dĺžka L	80 mm
Druh závit	MF
Stúpanie závitov	0,75 mm
Hĺbka závit	24 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø stopky D _s	6 mm
Norma	DIN 374
Veľkosť závit	M8×0,75
Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	7,2 mm

Ø závitů	8 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		