

**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, UNC: 1/4-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133353 1/4-20
GTIN	4067263161844
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit **UNC ASME-B1.1**.

Technický opis

Druh závit	UNC
Stúpanie závitov	1,27 mm
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Chodov na palec	20
Ø otvoru pod závit	5,1 mm
Ø stopky D _s	7 mm
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	19,05 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Norma	DIN 371

Ø závitů	6,35 mm
Velikost závitů	1/4-20 UNC
Séria	Clever Tap
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienenene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienenene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienenene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		