

**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, UNC: 3/8-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 133353 3/8-16 |
| GTIN | 4067263161868 |
| Trieda položky | 12H |

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit **UNC ASME-B1.1**.

Technický opis

| | |
|-------------------------|----------|
| Ø otvoru pod závit | 8 mm |
| Stúpanie závitov | 1,587 mm |
| Počet napínacích drážok | 3 |
| Druh závit | UNC |
| Ø závit | 9,53 mm |
| Ø stopky D _s | 9 mm |
| Rezný materiál | HSS E |
| Hĺbka závit | 28,59 mm |
| Chodov na palec | 16 |
| Ø stopka štvorhranu | 7 mm |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Norma | DIN 371 |

| | |
|--------------------------|---|
| Celková dĺžka L | 100 mm |
| Veľkosť závitú | 3/8-16 UNC |
| Séria | Clever Tap |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Tolerančná trieda | 2B |
| Forma nábehu | B |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliník | podmienene vhodný | 13 | N |
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 13 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 12 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 12 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 6 | P |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |