

**HOLEX Clever Tap strojový závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 12X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132845 12X1
GTIN	4067263161677
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	7 mm
Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závit	36 mm
Veľkosť závit	M12×1
Ø otvoru pod závit	11 mm
Ø stopky D _s	9 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Norma	DIN 374
Stúpanie závitov	1 mm
Druh závit	MF
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	12 mm
Rezný materiál	HSS E

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		