

**HOLEX****HOLEX Clever Tap strojový závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 14X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132845 14X1
GTIN	4067263161707
Trieda položky	12H

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

**Technický opis**

Ø stopka štvorhranu	9 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	1 mm
Hĺbka závitú	42 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø závitú	14 mm
Veľkosť závitú	M14×1
Norma	DIN 374
Ø stopky D <sub>s</sub>	11 mm
Druh závitú	MF
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	13 mm

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		