

**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, M: M20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135255 M20
GTIN	4067263162070
Trieda položky	12H

**Popis****Prevedenie:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

**Technický opis**

Veľkosť závit	M20
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Ø stopka štvorhranu	12 mm
Stúpanie závitov	2,5 mm
Počet napínacích drážok	4
Hĺbka závit	50 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø závit	20 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Norma	DIN 376
Druh závit	M
Ø otvoru pod závit	17,5 mm

Rezný materiál	HSS E
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		