

**HOLEX Clever Tap strojový závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 14X1,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132845 14X1,25
GTIN	4067263161714
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Technický opis

Ø závit	14 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Veľkosť závit	M14x1,25
Druh závit	MF
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	1,25 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	12,8 mm
Norma	DIN 374
Počet rezných hrán Z	3
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Hĺbka závit	42 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm

Ø stopky D _s	11 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		