

**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, M: M24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135255 M24
GTIN	4067263162087
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Veľkosť závit	M24
Ø závit	24 mm
Hĺbka závit	60 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Počet napínacích drážok	4
Stúpanie závitov	3 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø stopky D _s	18 mm
Druh závit	M
Norma	DIN 376
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø otvoru pod závit	21 mm

Rezný materiál	HSS E
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		