

**HOLEX Clever Tap strojový závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 14X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 132845 14X1,5 |
| GTIN | 4067263161721 |
| Trieda položky | 12H |

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Technický opis

| | |
|-------------------------|----------|
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Celková dĺžka L | 100 mm |
| Ø závit | 14 mm |
| Ø stopky D _s | 11 mm |
| Stúpanie závitov | 1,5 mm |
| Rezný materiál | HSS E |
| Hĺbka závit | 42 mm |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Ø stopka štvorhranu | 9 mm |
| Ø otvoru pod závit | 12,5 mm |
| Veľkosť závit | M14×1,5 |
| Počet napínacích drážok | 3 |
| Norma | DIN 374 |

| | |
|--------------------------|---|
| Druh závitů | MF |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závitů | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | B |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorné chladienie | nie |
| Použitie pri type otvoru | až 3xD pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Séria | Clever Tap |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliník | podmienene vhodný | 13 | N |
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 13 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 12 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 12 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 6 | P |
| Olej | vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |