

**HOLEX Clever Tap strojový závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 18X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132845 18X1,5
GTIN	4067263161769
Trieda položky	12H

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

**Technický opis**

Veľkosť závitú	M18×1,5
Stúpanie závitov	1,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 374
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	14 mm
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø závitú	18 mm
Hĺbka závitú	54 mm
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E
Druh závitú	MF

Ø otvoru pod závit	16,5 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		