

**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, MF: 12X1,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	136255 12X1,25
GTIN	4067263162179
Trieda položky	12H

**Popis****Prevedenie:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

**Technický opis**

Celková dĺžka L	100 mm
Ø otvoru pod závit	10,8 mm
Norma	DIN 374
Hĺbka závitov	30 mm
Počet rezných hrán Z	3
Druh závitov	MF
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	1,25 mm
Počet napínacích drážok	3
Veľkosť závitov	M12×1,25
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm

Ø závitů	12 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		