

**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, MF: 25X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	136255 25X1,5
GTIN	4067263162292
Trieda položky	12H

**Popis****Prevedenie:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	4
Veľkosť závit	M25×1,5
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Druh závit	MF
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Norma	DIN 374
Ø závit	25 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Ø otvoru pod závit	23,5 mm
Počet napínacích drážok	4
Hĺbka závit	62,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Stúpanie závitov	1,5 mm

Rezný materiál	HSS E
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		