

**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, UNC: 1/4-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137868 1/4-20
GTIN	4067263162339
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závit. **HSS-E**

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME-B1.1.

Technický opis

Druh závit	UNC
Celková dĺžka L	80 mm
Počet napínacích drážok	3
Veľkosť závit	1/4-20 UNC
Hĺbka závit	15,9 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Ø závit	6,35 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	5,1 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	7 mm
Norma	DIN 371

Stúpanie závitov	1,27 mm
Chodov na palec	20
Séria	Clever Tap
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		