


**Garant****RDMW 1604 MOTN, HB7505, Typ: HART**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 212300 HART   |
| GTIN             | 4045197302564 |
| Trieda položky   | 21A           |

## Popis

**Prevedenie:**

**Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.**

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 5,0$  mm.

## Technický opis

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ                                   | TVRDÁ                                |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | RDMW 1604 MOTN                       |
| Rezný materiál                        | HM                                   |
| Typ                                   | HB7505                               |
| Posuv $f_z$ na zub                    | 0,2 mm                               |
| Počet výmien/rezných hrán             | 1                                    |
| Druh produktu                         | Otočné rezné platničky na frézovanie |

**Údaje o uživateli**

|                               | <b>Zhoda</b>        | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | podmienenene vhodný | 275                  | P              |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | podmienenene vhodný | 275                  | P              |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | podmienenene vhodný | 250                  | P              |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný              | 160                  | P              |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný              | 125                  | P              |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný              | 155                  | H              |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný              | 140                  | H              |
| Oceľ < 67 HRC                 | podmienenene vhodný | 110                  | H              |
| GG(G)                         | vhodný              | 240                  | K              |
| mokrú maximum                 | podmienenene vhodný |                      |                |
| suché                         | vhodný              |                      |                |