

**HOLEX****HOLEX Clever Tap strojový závitník Typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131265 M8
GTIN	4067263161547
Trieda položky	12H

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: bronzovo-temperovaný profil závit. **ISO 2 6H**

**HSS-E****Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Veľkosť závit	M8
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	8 mm
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	16 mm
Stúpanie závitov	1,25 mm
Druh závit	M
Tolerančná trieda	<b>ISO 2 6H</b>
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Norma	DIN 371
Ø otvoru pod závit	6,8 mm

Celková dĺžka L	90 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 2×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		