

**HOLEX Clever Tap strojový závitník Typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131265 M4
GTIN	4067263161516
Trieda položky	12H

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: bronzovo-temperovaný profil závit. **ISO 2 6H**

**HSS-E****Technický opis**

Celková dĺžka L	63 mm
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	0,7 mm
Ø otvoru pod závit	3,3 mm
Rezný materiál	HSS E
Druh závit	M
Norma	DIN 371
Veľkosť závit	M4
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	4,5 mm
Hĺbka závit	8 mm
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm

Tolerančná trieda	<b>ISO 2 6H</b>
Ø závitů	4 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 2×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienenene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienenene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienenene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		