

Garant**RDHT 12T3 potiahnutá diamantom, pozitívna, HB7810, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212261 ALU
GTIN	4045197555687
Trieda položky	21B

Popis

Prevedenie:

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 4,0$ mm.

Technický opis

Typ	HLINÍK
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RDHT 12T3
Rezný materiál	HM
Typ	HB7810
Posuv f_z na zub	0,22 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	400	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
Grafit, GRP, CFRP	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		