

**MultiMaster MM 700 Max Top Akumulátor, Typ: 71293661****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077806 71293661
GTIN	4014586895277
Trieda položky	03F

**Popis****Prevedenie:**

Popredné oscilačné nástroje na trhu v troch rôznych výkonnostných triedach (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novom prevedení s **upínačom nástrojov Starlock** (vylepšený prenos sily pre až o 35 % väčší postup prác).

- **Takmer neobmedzené možnosti použitia (pílenie, brúsenie, škrabanie, rezanie, rašpľovanie) vďaka oscilačnému pohybu (nízka prašnosť).**
- **Plynulá elektronická regulácia otáčok na optimálnu prácu.**
- **Najvyššia kvalita a stabilita vďaka kovovej prevodovke a použitiu guľôčkových a ihličkových ložísk.**
- **Optimálna manipulácia vďaka ergonomickému dizajnu s mäkkými vložkami Softgrip a nízkej hmotnosti.**

Najvhodnejšie multifunkčné náradie pre najrýchlejší postup prác pri vnútorných prácach a renováciách s bimetalovým pílovým kotúčom na drevo, kov a plast. Vďaka upínaču nástrojov StarlockMax máte prístup k približne 180 kusom príslušenstva FEIN vo výkonnostných triedach Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.

**Rozsah balenia:**

60-dielna súprava príslušenstva, nabíjačka, 2x lítium-iónový akumulátor AMPLShare (18 V/4 Ah), odsávacie zariadenie, L-BOXX. 2x E-Cut štandardné zakrivené pílové listy (35 mm), 2x E-Cut štandardné zakrivené pílové listy (65 mm), 1x E-Cut Precision pílový list (35 mm), 1x E-Cut Precision pílový list (65 mm), 1x pílový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2x pílový list E-Cut Long-Life (35 mm), 1x pílový list E-Cut Long-Life (32 mm), 1x pílový list E-Cut Long-Life (42 mm), 1x pílový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1x segmentový pílový list (Ø 85 mm), 1x HM segmentový pílový list, 1x HM rašpľa (trojuholníkový tvar), 1x špachtľa, 1x rezací nôž, hríbovité, 1x multinôž,

1× brúsna doska perforovaná, 10× brúsne listy, perforované (K 60, 80, 120, 180), 1x odsávacie zariadenie, 1x rýchlonabíjačka GAL 1880 CV, 2× lítiovo-iónový akumulátor (18 V / 4 Ah), 1× plastový kufrík na nástroje (L-Boxx 136).

**Upozornenie:**

Vhodné akumulátory nájdete pod č. 073851 – 073858.

## Technický opis

Napätie akumulátora	18 V
Amplitúda (oscilačný pohyb)	2 × 2,0 Stupeň
Označenie výrobcu	AMM 700 Max TOP
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Miera kmitania	10000 - 19500 min <sup>-1</sup>
Upínač nástrojov	StarlockMax
Hmotnosť	1,8 kg
Kapacita akumulátora	4 Ah
Balenie	systemový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Druh produktu	Oscilátor

## Príslušenstvo

Segmentový pílový list, TK Ø pílového kotúča 90	077828 90
Segmentový pílový list, TK, 2,2 mm Ø pílového kotúča 90	077865 90
Pílový kotúč, bimetalický HSS Ø pílového kotúča 100	077838 100
Pílový list, celý HSS, 5-dielny Ø pílového kotúča 85	077835 85
Základná súprava akumulátorov Typ 92604323	073832 92604323
Sortiment pílových listov E-Cut, drevo + kov6-dielne Prevedenie SET	077848 SET

Pílový list E-Cut, diamant Šírka rezu 44	077885 44
Pílový list E-Cut, karbid Pro Šírka rezu 35	077891 35
Pílový list E-Cut, diamant, 2,2 mm	077886
Pílový list E-Cut, bimetalický, dlhá životnosť Šírka rezu 42	077884 42
Pílový list, bimetalický HSS, 5-dielny Ø pílového kotúča 85	077839 85
Segmentový pílový list, diamant, 2,2 mm Ø pílového kotúča 90	077867 90
Základná súprava akumulátorov Typ 92604324	073832 92604324
Pílový list E-Cut, štandard, 5-dielna sada Šírka rezu 35	077840 35
Pílový list E-Cut, diamant, upínanie SLP Šírka rezu 35	077849 35
Základná súprava akumulátorov Typ 92604325	073832 92604325
Segmentový pílový list, diamant, 1,2 mm Ø pílového kotúča 75	077830 75
Pílový list E-Cut, štandardný Šírka rezu 65	077844 65
Pílový list E-Cut, štandardný, zakrivený Šírka rezu 35	077870 35
Pílový list, bimetalický HSS, 5-dielny Ø pílového kotúča 100	077839 100
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073837 FE18
Pílový list E-Cut, bimetalový, Universal Šírka rezu 44	077856 44
Pílový list E-Cut, štandardný Šírka rezu 35	077844 35
Segmentový pílový list, pevný HSS Ø pílového kotúča 85	077836 85
Pílový list E-Cut, bimetalový, Fine Šírka rezu 30	077857 30
Tvrdokovová rašpľa trojuholníkový tvar	077888
MultiMaster MM 700 Max TopAkumulátor Typ 71293462	077805 71293462
Segmentový pílový list, diamant Ø pílového kotúča 90	077868 90
Segmentový pílový list, TK, 1,2 mm Ø pílového kotúča 90	077829 90
Pílový list E-Cut, bimetalický, dlhá životnosť Šírka rezu 32	077884 32
Pílový list E-Cut, bimetalový, Precision Šírka rezu 35	077850 35
Pílový list E-Cut, bimetalický, dlhá životnosť Šírka rezu 20	077847 20
Pílový list E-Cut, TK, upínání SLP Šírka rezu 35	077858 35
	077827 100

Segmentový pílový list, bimetalový HSS Ø pílového kotúča 100

Segmentový pílový list, diamant, 1,2 mm Ø pílového kotúča 90

077830 90

Pílový list E-Cut, diamant, 1,2 mm

077887

Segmentový pílový list, celý HSS Ø pílového kotúča 85

077834 85

Segmentový pílový list, diamant, 2,2 mm Ø pílového kotúča 75

077867 75

Pílový list E-Cut, karbid Pro Šírka rezu 35

077893 35

Pílový kotúč, bimetalický HSS Ø pílového kotúča 85

077838 85

Pílový list E-Cut, štandard, 5-dielna sada Šírka rezu 65

077840 65

Segmentový pílový list, TK, 2,2 mm Ø pílového kotúča 75

077865 75

Sortiment pílových listov E-Cut, MiniCut3-dielne  
Prevedenie SET

077859 SET

Pílový list E-Cut, štandardný, zakrivený Šírka rezu 50

077870 50

Segmentový pílový list, TK, 1,2 mm Ø pílového kotúča 75

077829 75