



MultiMaster AMM 500 Plus Top Akumulátor, Typ: 71293861



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077816 71293861
GTIN	4014586895321
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

Výkonný Multitool pre rýchly pracovný pokrok (pri budovaní a renovácii) s viac ako 30-dielnym príslušenstvom na pílenie dreva a kovu, brúsenie, vyberanie dlaždíc a ďalšie.

Popredné oscilačné nástroje na trhu v troch rôznych výkonnostných triedach (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novom prevedení s **upínačom nástrojov Starlock** (vylepšený prenos sily pre až o 35 % väčší postup prác).

- **Takmer neobmedzené možnosti použitia (pílenie, brúsenie, škrabanie, rezanie, rašpľovanie) vďaka oscilačnému pohybu (nízka prašnosť).**
- **Plynulá elektronická regulácia otáčok na optimálnu prácu.**
- **Najvyššia kvalita a stabilita vďaka kovovej prevodovke a použitiu guľôčkových a ihličkových ložísk.**
- **Optimálna manipulácia vďaka ergonomickému dizajnu s mäkkými vložkami Softgrip a nízkej hmotnosti.**

Rozsah balenia:

30-dielna súprava príslušenstva, odsávací prípravok a L-BOXX.

Vrátane nabíjačky a 2x lítium-iónového akumulátora AMPShare (18 V/4 Ah). 1 x pílový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2 x pílový list E-Cut Long-Life (35 mm), 2 x pílový list E-Cut Long-Life (65 mm), 1 x pílový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 x HM pílový list (Ø 75 mm), 1 x HM rašpľa (trojuholníkový tvar), 1 x špachtľa, 1 x brúsna doska perforovaná, 5 x brúsne listy perforované (K 60, 80, 120, 180), 1 x odsávacie zariadenie, 1 x nabíjačka GAL 1880 CV, 2x lítiovo-iónový akumulátor (18 V / 4 Ah), 1x plastový kufrík na nástroje (L-Boxx 136).

Upozornenie:

Vhodné akumulátory nájdete pod č. 073851 – 073858.

Technický opis

Upínač nástrojov	Starlock, Starlock Plus
Napätie akumulátora	18 V
Hmotnosť	1,8 kg
Miera kmitania	11000 - 18500 min ⁻¹
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Kapacita akumulátora	4 Ah
Amplitúda (oscilačný pohyb)	2 × 1,7 Stupeň
Označenie výrobcu	AMM 500 PLUS TOP
Balenie	systemový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Druh produktu	Oscilátor

Príslušenstvo

Segmentový pílový list, TK, 2,2 mm Ø pílového kotúča 90	077865 90
Pílový list, bimetalický HSS, 5-dielny Ø pílového kotúča 100	077839 100
Sortiment pílových listov E-Cut, MiniCut3-dielne Prevedenie SET	077859 SET
Segmentový pílový list, TK, 1,2 mm Ø pílového kotúča 75	077829 75
Segmentový pílový list, diamant Ø pílového kotúča 90	077868 90
Segmentový pílový list, TK, 1,2 mm Ø pílového kotúča 90	077829 90
Segmentový pílový list, diamant, 2,2 mm Ø pílového kotúča 90	077867 90
Pílový list, celý HSS, 5-dielny Ø pílového kotúča 85	077835 85
Pílový kotúč, bimetalický HSS Ø pílového kotúča 100	077838 100

Segmentový pílový list, pevný HSS Ø pílového kotúča 85	077836 85
Segmentový pílový list, diamant, 1,2 mm Ø pílového kotúča 75	077830 75
Segmentový pílový list, celý HSS Ø pílového kotúča 85	077834 85
Segmentový pílový list, diamant, 2,2 mm Ø pílového kotúča 75	077867 75
Sortiment pílových listov E-Cut, drevo + kov6-dielne Prevedenie SET	077848 SET
Pílový list, bimetalický HSS, 5-dielny Ø pílového kotúča 85	077839 85
Segmentový pílový list, diamant, 1,2 mm Ø pílového kotúča 90	077830 90
Segmentový pílový list, TK Ø pílového kotúča 90	077828 90
Segmentový pílový list, bimetalový HSS Ø pílového kotúča 100	077827 100
Pílový kotúč, bimetalický HSS Ø pílového kotúča 85	077838 85
Segmentový pílový list, TK, 2,2 mm Ø pílového kotúča 75	077865 75