

**SOMT....20ER-GM, PR1825, Typ: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222070 10
GTIN	4960664708147
Trieda položky	25A

Popis**Prevedenie:**

Výmenná doštička so 4 čepelami a konvexnými reznými hranami pre nízke rezné sily.

Použitie:

Geometria GM je prvou voľbou pre všeobecné obrábanie.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,2 – 2 mm
Typ	ST1400
Programovací polomer pri $a_{p, max}$	3 mm
Uhlový Polomer	2 mm
Hrúbka platne E	4,76 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT140520ER-GM

Typ	PR1825
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	100	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		