

**Pevný mikroendoskop, Ø 1,6 mm, Dĺžka sondy: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	492770 100
GTIN	4067263129769
Trieda položky	49C

Popis**Prevedenie:**

Vďaka rúrkam z ušľachtilej ocele a vysoko kvalitnej optike je obzvlášť vhodný pre drsné priemyselné prostredie. Kovové telo a špeciálny sklenený uzáver robia endoskop extrémne odolným voči poškodeniu a opotrebovaniu a zaisťujú optimálnu ochranu optiky. Systém tyčových šošoviek spoľahlivo poskytuje jasné, ostré a výkonné obrazy a presvedča maximálnou ostrosťou obrazu až do okrajovej oblasti s najväčším možným otváracím uhlom obrazu. Smery pohľadu 0° – 120° a uhly otvorenia až 0° – 105° pre rôzne použitia.

Výhoda:

- **Optimálna kvalita obrazu – jasný, ostrý, výkonný.**
- **Verná farebná reprodukcia obrazu.**
- **Zabudovaný svetlovod zo sklenených vlákien**
- **Odolnosť voči tlaku do +5 bar (vo vzduchu).**
- **Najvyššia zaťažiteľnosť vďaka kovovým násadách.**
- **Odolnosť voči olejom, palivám a rozpúšťadlám.**
- **Teplotná odolnosť do 150 °C (a viac).**
- **K dispozícii v rozsahu 1,6 mm až 10 mm.**
- **Malý priemer na prezeranie malých obrobkov a prístupov.**

Zvláštne príslušenstvo:

LED svetelné zdroje, objektív, HD kamera

Upozornenie:

Ďalšie sondy so smerom pohľadu 0° – 120° a otváracím uhlom obrazu 65° – 105° sú dostupné na vyžiadanie.

Technický opis

Smer pohľadu	0 Stupeň
Uhol otvorenia	90 Stupeň
Ø sondy	1,6 mm
Atribút Názov produktu	Ø 1,6 mm
Druh produktu	Endoskop