

**Endoskop tuhý, Ø 6 mm, Dĺžka sondy: 190mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 492777 190 |
| GTIN | 4067263130192 |
| Trieda položky | 49C |

Popis**Prevedenie:**

Vďaka rúrkam z ušľachtilej ocele a vysoko kvalitnej optike je obzvlášť vhodný pre drsné priemyselné prostredie. Kovové telo a špeciálny sklenený uzáver robia endoskop extrémne odolným voči poškodeniu a opotrebovaniu a zaisťujú optimálnu ochranu optiky. Systém tyčových šošoviek spoľahlivo poskytuje jasné, ostré a výkonné obrazy a presviedča maximálnou ostrosťou obrazu až do okrajovej oblasti s najväčším možným otváracím uhlom obrazu. Smery pohľadu 0° – 120° a uhly otvorenia až 0° – 105° pre rôzne použitia.

Výhoda:

- **Optimálna kvalita obrazu – jasný, ostrý, výkonný.**
- **Verná farebná reprodukcia obrazu.**
- **Zabudovaný svetlovod zo sklenených vlákien**
- **Odolnosť voči tlaku do +5 bar (vo vzduchu).**
- **Najvyššia zaťažiteľnosť vďaka kovovým násadách.**
- **Odolnosť voči olejom, palivám a rozpúšťadlám.**
- **Teplotná odolnosť do 150 °C (a viac).**
- **K dispozícii v rozsahu 1,6 mm až 10 mm.**
- **Malý priemer na prezeranie malých obrobkov a prístupov.**

Zvláštne príslušenstvo:

LED svetelné zdroje, objektív, HD kamera

Upozornenie:

Ďalšie sondy so smerom pohľadu 0° – 120° a otváracím uhlom obrazu 65° – 105° sú dostupné na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|------------------------|-----------|
| Uhol otvorenia | 70 Stupeň |
| Smer pohľadu | 90 Stupeň |
| Ø sondy | 6 mm |
| Atribút Názov produktu | Ø 6 mm |
| Druh produktu | Endoskop |