



## Videoendoskop VTec Q so sondou, Ø 6,1 mm, Dĺžka sondy: 2000mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	492818 2000
GTIN	2050002080560
Trieda položky	49C

### Popis

#### Prevedenie:

VTecQ je ľahký, kompaktný a flexibilne použiteľný videoendoskop, ktorý vďaka rôznym voliteľným vybaveniam a možnostiam prispôsobenia spĺňa každodenné požiadavky testovania. S hmotnosťou nižšou ako 1 kg (v závislosti od sondy) je VTecQ extrémne ľahký a praktický. Spája najmodernejšiu technológiu s intuitívnou a jednoduchou manipuláciou. Najnovšia technológia spracovania obrazu s vysokým rozlíšením umožňuje vynikajúce vyobrazenia na 5,5-palcovom OLED displeji – všetko je jasne viditeľné aj na jasnom slnečnom svetle. Flexibilná sonda ponúka uhol 360°, a teda veľký dosah otáčavosti a zorný uhol.

Rýchlo vymeniteľné sondy s rôznymi priermi (od 2,2 mm) a pracovnými dĺžkami zvyšujú flexibilitu. Kamery sú vymeniteľné a ponúkajú rôzne možnosti prispôsobenia testovacej úlohe. S personalizovanými komentármi, ktoré je možné tiež uložiť, sa situácia konkrétnej kontroly stáva v praxi špecifickejšou a obsahuje viac informácií pre testujúceho.

#### Výhoda:

- **Brilantný 5,5-palcový dotykový displej s rozlíšením Full HD (16:9, 1920 x 1080) pre veľmi ostré obrázky a vierohodné analýzy poškodení.**
- **Snímač CMOS s vysokým rozlíšením pre obrázky v HD kvalite.**
- **Puzdro odolné voči nárazom vyrobené z plastu odolného voči opotrebovaniu a chemikáliám**
- **Joystick s intuitívnou kontrolou pohybu a presným ovládaním.**
- **Robustná sonda so 4-smerným uhlom (360°) vyrobená z volfrámového pletiva a odolná hlava sondy z nehrdzavejúcej ocele.**
- **Vysoká kvalita obrazu s uhlom 360°.**

- **Dlhé kontroly bez prerušenia s komerčne dostupnými batériami akku pack. Prevádzka je možná aj so sieťovým zdrojom.**
- **Rýchly prenos údajov pomocou Micro-USB 2.0, Mini-HDMI pripojenia a slotu na pamäťové karty SD.**
- **Vysokovýkonný svetelný zdroj LED a vysokovýkonný kábel z optických vlákien poskytujú vynikajúce osvetlenie.**
- **Rýchlo vymeniteľné sondy s rôznymi priermi a pracovnými dĺžkami.**

**Rozsah balenia:**

Prepravný kufrík, nabíjačka batérií, 2x lítium-iónová batéria, sieťový zdroj, pamäťová karta SD, kábel USB, kábel micro USB, kábel mini HDMI.

---

**Technický opis**

Uhol otvorenia	110 Stupeň
Oblasť zaostrenia	8 - 150 mm
Smer pohľadu	0 Stupeň
Atribút Názov produktu	Ø 6,1 mm
Druh produktu	Endoskop