

Garant**RDHT 1604 potiahnutá diamantom, pozitívna, HB7810, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 212289 ALU |
| GTIN | 4045197555694 |
| Trieda položky | 21B |

Popis

Prevedenie:

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 5,0$ mm.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ | HLINÍK |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | RDHT 1604 |
| Rezný materiál | HM |
| Typ | HB7810 |
| Posuv f_z na zub | 0,4 mm |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 400 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 400 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 400 | N |
| Grafit, GRP, CFRP | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |