

# Yale

Pákový kladkostroj UNO plus A s okrúhlou ocelovou reťazou, Nosnosť: 0,75t



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086017 0,75
GTIN	4053981776965
Trieda položky	08Y

## Popis

### Prevedenie:

Robustná konštrukcia z oceleového plechu v kompaktnej konštrukcii. Plynulé uvoľňovanie **reťazca**. Vedenie reťaze pre bezporuchový pohyb reťaze.

### Použitie:

Štandardné viacúčelové zariadenie pre pohodlné mnohostranné použitie.

### Upozornenie:

V prípade funkčného princípu **závitovej zaťažovacej tlakovej brzdy** sa vytvára axiálny brzdný tlak samotným zaťažením a je teda úmerný veľkosti zaťaženia. Náklad je bezpečne držaný v každej polohe, aby sa spustil, musí sa prekonať rozdiel medzi brzdným a zaťažovacím momentom. Sú ním vybavené všetky univerzálne zariadenia Yale.

Automaticky pôsobiace **uvoľnenie reťaze** umožňuje **rýchle zavesenie** nezataženej reťaze, pri pôsobení záťaže sa opäť automaticky uzavrie **závitová záťažová tlaková brzda** a náklad sa bezpečne zachytí.

**Klzná spojka** (voliteľné na želanie) zabraňuje nadmerne vysokému zachyteniu nákladu a zvyšuje tak životnosť kladkostroja.

**Vyhotovenie ATEX na požiadanie**

## Technický opis

Uvoľnenie reťaze	áno
Nosnosť	750 kg
Zdvíhacia sila pri menovitom zaťažení	22 daN
Materiál púzdra	Ocelový plech
Počet vlákien reťaze	1
Výška normálneho zdvihu	1,5 m
Nosnosť t	0,75 t
Hmotnosť	6,3 kg
Druh produktu	Pákový kladkostroj / reťazový zdvihák