

**HOLEX****LED akumulátorové tyčové svietidlo, Dĺžka: 220mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081564 220
GTIN	4067263252566
Trieda položky	02A

**Popis****Prevedenie:**

Sklápacie a tenké LED akumulátorové pracovné svetlá s **tromi možnosťami svietenia**. Vďaka tenkému dizajnu a dvom magnetom sú určené na rôzne oblasti použitia.

- **Jedno bodové svetlo a dve hlavné svetlá.**
- **Predné hlavné svetlo stmievateľné v 2 úrovniach osvetlenia.**
- **Možnosť sklopenia o 180°.**
- **Úroveň nabitia je vždy viditeľná vďaka LED ukazovateľu.**

**Funkcia:**

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s  $\varnothing < 12$  mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

**Rozsah balenia:**

Vrátane USB-C nabíjacieho kábla.

**Technický opis**

Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Hmotnosť	61 g

Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Osvetľovacie teleso	LED modul
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Svetelný tok	50 - 100 lm
Trvanie osvetlenia	3 - 6 h
Celková šírka	30 mm
Druh produktu	Inšpekčné svetidlo