

**HOLEX****LED akumulátorové tyčové svietidlo, Dĺžka: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081564 300
GTIN	4067263252573
Trieda položky	02A

**Popis****Prevedenie:**

Sklápacie a tenké LED akumulátorové pracovné svetlá s **tromi možnosťami svietenia**. Vďaka tenkému dizajnu a dvom magnetom sú určené na rôzne oblasti použitia.

- **Jedno bodové svetlo a dve hlavné svetlá.**
- **Predné hlavné svetlo stmievateľné v 2 úrovniach osvetlenia.**
- **Možnosť sklopenia o 180°.**
- **Úroveň nabitia je vždy viditeľná vďaka LED ukazovateľu.**

**Funkcia:**

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane USB-C nabíjacieho kábla.

**Technický opis**

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso	LED modul

Svetelný tok	80 - 300 lm
Druh batérie	Li-Ion
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Trvanie osvetlenia	3 - 6 h
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Hmotnosť	98 g
Celková šírka	35 mm
Druh produktu	Inšpekčné svetidlo