

**X.LT...ER-D41, X500, Velkosť vymeniteľnej doštičky: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221938 16
GTIN	4059782506190
Trieda položky	28F

**Popis****Prevedenie:**

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický opis**

Velkosť vymeniteľnej doštičky	16
Typ	UNI
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XELT160512-ER-D41
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	4,18 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	X500
Rezný materiál	HM
Posuv $f_z$ na zub	0,15 - 1 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	230	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	140	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	S
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		