

**Závitníkový bit, vaporizovaný, M: M4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 130992 M4 |
| GTIN | 4067263295839 |
| Trieda položky | 12H |

Popis**Prevedenie:**

So šesťhrannou stopkou 1/4 palca podľa DIN 3126 C 6.3.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

Technický opis

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Závit-norma | DIN 13 |
| Dĺžka britov L_c | 11 mm |
| Smer rezania | pravé |
| Celková dĺžka L | 35 mm |
| Druh závitového náradia | Ručný závitník |
| \varnothing vôle D_1 | 2,9 mm |
| \varnothing otvoru pod závit | 3,3 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Forma nábehu | B |
| Stúpanie závitov | 0,7 mm |
| Povrchová úprava | vaporizovaný |
| Druh závit | M |
| Rezný materiál | |

| | HSS |
|--------------------------|---------------------------------|
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Použitie pri type otvoru | až 1,5×D pri priechodnom otvore |
| Druh produktu | Závitníkový bit |

Údaje o užívatel'ovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | | |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | | |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | | |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |