

**Závitníkový bit, vaporizovaný, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130992 M8
GTIN	4067263295860
Trieda položky	12H

**Popis****Prevedenie:**

So šesťhrannou stopkou 1/4 palca podľa DIN 3126 C 6.3.

**Použitie:**

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

**Technický opis**

Forma nábehu	B
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Norma	Výrobná norma
Stúpanie závitov	1,25 mm
Ø vôle D <sub>1</sub>	6 mm
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Závit-norma	DIN 13
Dĺžka britov L <sub>c</sub>	18 mm
Smer rezania	pravé
Povrchová úprava	vaporizovaný
Druh závitů	M
Rezný materiál	

	<b>HSS</b>
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Použitie pri type otvoru	až 1,5×D pri priechodnom otvore
Druh produktu	Závitníkový bit

### Údaje o užívatel'ovi

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		