



## Závitníkový bit, vaporizovaný, M: M3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130992 M3
GTIN	4067263295822
Trieda položky	12H

### Popis

**Prevedenie:**

So šesťhrannou stopkou 1/4 palca podľa DIN 3126 C 6.3.

**Použitie:**

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

### Technický opis

Závit-norma	DIN 13
Dĺžka britov $L_c$	10 mm
Stúpanie závitov	0,5 mm
$\varnothing$ vôle $D_1$	2,2 mm
Forma nábehu	B
Druh závitového náradia	Ručný závitník
$\varnothing$ otvoru pod závit	2,5 mm
Norma	Výrobná norma
Smer rezania	pravé
Celková dĺžka L	33 mm
Povrchová úprava	vaporizovaný
Druh závit	M
Rezný materiál	

	<b>HSS</b>
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Použitie pri type otvoru	až 1,5xD pri priechodnom otvore
Druh produktu	Závitníkový bit

### Údaje o užívatel'ovi

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		