

**Závitníkový bit, vaporizovaný, M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130992 M10
GTIN	4067263295877
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:**

So šesťhrannou stopkou 1/4 palca podľa DIN 3126 C 6.3.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

Technický opis

Druh závitového náradia	Ručný závitník
Závit-norma	DIN 13
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Ø vôle D ₁	7 mm
Forma nábehu	B
Stúpanie závitov	1,5 mm
Celková dĺžka L	41 mm
Norma	Výrobná norma
Smer rezania	pravé
Dĺžka britov L _c	21 mm
Povrchová úprava	vaporizovaný
Druh závitov	M
Rezný materiál	

	HSS
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Použitie pri type otvoru	až 1,5xD pri priechodnom otvore
Druh produktu	Závitníkový bit

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		