

**Závitníkový bit, vaporizovaný, M: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130992 M6
GTIN	4067263295853
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:**

So šesťhrannou stopkou 1/4 palca podľa DIN 3126 C 6.3.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

Technický opis

Stúpanie závitov	1 mm
Dĺžka britov L_c	16 mm
Celková dĺžka L	39 mm
Forma nábehu	B
\varnothing vôle D_1	4,5 mm
Závit-norma	DIN 13
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Norma	Výrobná norma
\varnothing otvoru pod závit	5 mm
Povrchová úprava	vaporizovaný
Druh závit	M
Rezný materiál	

	HSS
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Použitie pri type otvoru	až 1,5×D pri priechodnom otvore
Druh produktu	Závitníkový bit

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		