


Garant**RDMW 1604 MOTN, HB7520, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212310 UNI
GTIN	4045197302588
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 5,0$ mm.

Technický opis

Typ	UNI
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RDMW 1604 MOTN
Rezný materiál	HM
Typ	HB7520
Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	275	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	275	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	160	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	125	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	260	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	210	M
GG(G)	podmienene vhodný	240	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		