



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 63/5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	222065 63/5
GTIN	4960664707645
Trieda položky	250

Popis

Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovacom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyložkami.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,5 mm
Ø D_3	46 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
vhodná otočná rezná platnička	SOMT..
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
Ø rezných hrán D_c	63 mm

Velkosť vymeniteľnej doštičky	10
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ pri LD Geometria	3,5 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229718 (15IP; 3,5 Nm)
Počet rezných hrán Z	5
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{min}$	109 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	124 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	45,4 mm
Uhol rampy α_{max}	0,45 Stupeň
Uhol nastavenia k	10 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229718
------------------	--------