



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 25/2mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	222060 25/2
GTIN	4960664712458
Trieda položky	250

Popis

Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovacom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyložkami.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	35 mm
Montážny závit M	M12
Ø D_3	8 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10
Ø rezných hrán D_c	25 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,5 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229717 (15IP; 3,5 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ pri LD Geometria	3,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	SOMT..

Počet rezných hrán Z	2
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	7,4 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	33 mm
Uhol rampy α_{\max}	2,79 Stupeň
Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229717
------------------	--------