

**SOMT.....ER-FL, CA6535, Typ: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222092 10
GTIN	4960664708253
Trieda položky	25A

**Popis****Prevedenie:**

Výmenná doštička so 4 čepeľami a konvexnými reznými hranami pre nízke rezné sily.

**Použitie:**

**Geometria FL** (orientovaná na povrch) je prvou voľbou pri hrubovaní prístrojmi s nízkym výkonom.

Nepoužívať na zanorovacie frézovanie, frézovanie závitov a kontúr a na strmých stenách.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický opis**

Posuv $f_z$ na zub	0,2 – 1,2 mm
Typ	S
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	3 mm
Uhlový Polomer	2 mm
Hrúbka platne E	4,76 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT.....ER-FL
Typ	CA6535
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Inconel	vhodný	30	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		