

**Textilná lepiaca páska, sivá, Typ: 48X50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083602 48X50
GTIN	4063565117909
Trieda položky	08M

Popis**Prevedenie:**

tesa® 74662 duct tape má vynikajúcu príľnavosť aj na drsných a prašných povrchoch. Je vodoodolná, príľnavá a pružná. Ideálna na utesnenie rúr a vedení, ako aj na aplikácie na omietku a murivo. Dá sa ľahko roztrhnúť rukou pozdĺžne aj priečne.

Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov tesa® sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Nový rozmer: Textilné pásy tesa 74662 sú o 2 mm širšie (50x50)!

Technický opis

Druh lepiacej pásy	jednostranná
Použitie	viazanie
Použitie	lepenie
Použitie	fixovanie
Použitie	upevňovanie

Použitie	utesnenie
Použitie	balenie
Zvláštnosť	tlmiace
Zvláštnosť	natrhnutelný rukou
Zvláštnosť	vodu odpudzujúca
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 - 70 %
Šírka	50 mm
odolné voči teplotám do	60 °C
Podkladový materiál	PE film
Rozťažnosť	19 %
Dĺžka	50 m
Lepiaca sila na oceli	0,44 N/mm
Farba	sivá
Teplota skladovania	15 - 35 °C
Jemnosť tkaniny	27 mesh
Lepiaca hmota	syntetický kaučuk
Pevnosť v ťahu	3 N/mm
Hrúbka	0,215 mm
Pravítko k dispozícii	nie
Označenie výrobcu	duct tape 74662
Atribút Názov produktu	sivá
Druh produktu	Lepiaca páska