



## MultiMaster MM 700 Max Top Verzia 0, Typ: 71293663



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077807 71293663
GTIN	4014586895291
Trieda položky	03F

### Popis

#### Prevedenie:

Popredné oscilačné nástroje na trhu v troch rôznych výkonnostných triedach (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novom prevedení s **upínačom nástrojov Starlock** (vylepšený prenos sily pre až o 35 % väčší postup prác).

- **Takmer neobmedzené možnosti použitia (pílenie, brúsenie, škrabanie, rezanie, rašpľovanie) vďaka oscilačnému pohybu (nízka prašnosť).**
- **Plynulá elektronická regulácia otáčok na optimálnu prácu.**
- **Najvyššia kvalita a stabilita vďaka kovovej prevodovke a použitiu guľôčkových a ihličkových ložísk.**
- **Optimálna manipulácia vďaka ergonomickému dizajnu s mäkkými vložkami Softgrip a nízkej hmotnosti.**

Najvhodnejšie multifunkčné náradie pre najrýchlejší postup prác pri vnútorných prácach a renováciách s bimetalovým pílovým kotúčom na drevo, kov a plast. Vďaka upínaču nástrojov StarlockMax máte prístup k približne 180 kusom príslušenstva FEIN vo výkonnostných triedach Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.

#### Rozsah balenia:

2× E-Cut štandardné zakrivené pílové listy (35 mm), 2× E-Cut štandardné zakrivené pílové listy (65 mm), 1× E-Cut Precision pílový list (35 mm), 1× E-Cut Precision pílový list (65 mm), 1× pílový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pílový list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× pílový list E-Cut Long-Life (32 mm), 1× pílový list E-Cut Long -Life (42 mm), 1× pílový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× segmentový pílový list (Ø 85 mm), 1× HM segmentový pílový list, 1× HM rašpľa (trojuholníkový tvar), 1× špachtľa, 1× rezací nôž, hríbovité, 1× multinôž, 1× brúsna doska perforovaná, 10×

brúsne listy, perforované (K 60, 80, 120, 180), 1 x odsávacie zariadenie, 1 x plastový kufor na nástroje (L-Boxx 136). 0-verzia (bez akumulátora).

## Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Označenie výrobcu	MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS 18V/-
Napätie akumulátora	18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Miera kmitania	10 - 19500 min <sup>-1</sup>
Druh batérie	Li-Ion
Balenie	Pepravný kufrik
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Druh produktu	Oscilátor

## Príslušenstvo

Tvrdokovová rašpľa trojuholníkový tvar	077888
Pílvy list E-Cut, štandard, 5-dielna sada Šírka rezu 35	077840 35
Segmentový pílvy list, diamant, 1,2 mm Ø pílvého kotúča 90	077830 90
Pílvy kotúč, bimetalický HSS Ø pílvého kotúča 85	077838 85
Segmentový pílvy list, celý HSS Ø pílvého kotúča 85	077834 85
Pílvy list E-Cut, bimetalový, Fine Šírka rezu 30	077857 30
Pílvy list E-Cut, bimetalický, dlhá životnosť Šírka rezu 32	077884 32
Pílvy list E-Cut, diamant, 1,2 mm	077887
Pílvy list E-Cut, štandardný, zakrivený Šírka rezu 50	077870 50
Sortiment pílvy listov E-Cut, MiniCut3-dielne Prevedenie SET	077859 SET
Pílvy list E-Cut, bimetalický, dlhá životnosť Šírka rezu 42	077884 42

Segmentový pílový list, TK Ø pílového kotúča 90	077828 90
Pílový list E-Cut, štandardný Šírka rezu 35	077844 35
Pílový list E-Cut, diamant, upínanie SLP Šírka rezu 35	077849 35
Segmentový pílový list, diamant, 2,2 mm Ø pílového kotúča 75	077867 75
Pílový list E-Cut, štandard, 5-dielna sada Šírka rezu 65	077840 65
Pílový kotúč, bimetalický HSS Ø pílového kotúča 100	077838 100
Segmentový pílový list, TK, 2,2 mm Ø pílového kotúča 75	077865 75
Segmentový pílový list, TK, 2,2 mm Ø pílového kotúča 90	077865 90
Pílový list E-Cut, karbid Pro Šírka rezu 35	077893 35
Pílový list E-Cut, štandardný Šírka rezu 65	077844 65
MultiMaster MM 700 Max TopAkumulátor Typ 71293462	077805 71293462
Pílový list E-Cut, TK, upínání SLP Šírka rezu 35	077858 35
Pílový list, bimetalický HSS, 5-dielny Ø pílového kotúča 85	077839 85
Pílový list E-Cut, bimetalový, Universal Šírka rezu 44	077856 44
Segmentový pílový list, diamant Ø pílového kotúča 90	077868 90
Pílový list E-Cut, karbid Pro Šírka rezu 35	077891 35
Segmentový pílový list, diamant, 2,2 mm Ø pílového kotúča 90	077867 90
Segmentový pílový list, bimetalový HSS Ø pílového kotúča 100	077827 100
Pílový list E-Cut, štandardný, zakrivený Šírka rezu 35	077870 35
Pílový list, bimetalický HSS, 5-dielny Ø pílového kotúča 100	077839 100
Pílový list E-Cut, diamant, 2,2 mm	077886
Pílový list E-Cut, bimetalický, dlhá životnosť Šírka rezu 20	077847 20
Pílový list E-Cut, diamant Šírka rezu 44	077885 44
Segmentový pílový list, TK, 1,2 mm Ø pílového kotúča 75	077829 75
Segmentový pílový list, TK, 1,2 mm Ø pílového kotúča 90	077829 90
Pílový list E-Cut, bimetalový, Precision Šírka rezu 35	077850 35
Sortiment pílových listov E-Cut, drevo + kov6-dielne Prevedenie SET	077848 SET

Segmentový pílový list, pevný HSS Ø pílového kotúča 85	077836 85
Pílový list, celý HSS, 5-dielny Ø pílového kotúča 85	077835 85
Segmentový pílový list, diamant, 1,2 mm Ø pílového kotúča 75	077830 75
Lítiovo-iónový akumulátorProCore Typ batérie, napätie batérie C18	073856 C18
Základná súprava akumulátorovProCore Typ batérie, napätie batérie C18	073867 C18