



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 100/7mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	222065 100/7
GTIN	4960664707775
Trieda položky	250

### Popis

#### Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

#### Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovaní frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyložkami.

### Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	14
Celková dĺžka $L_{celk}$	63 mm
Ø D <sub>3</sub>	76 mm
vhodná otočná rezná platnička	SOMT..

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	2 mm
Ø rezných hrán $D_c$	100 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ pri LD Geometria	5 mm
Ø polohovacieho otvoru	32 mm
Počet rezných hrán Z	7
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	176 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	198 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	75 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	0,28 Stupeň
Uhol nastavenia k	10 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229719
------------------	--------