



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 63/5Smm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	222065 63/5S
GTIN	4960664707669
Trieda položky	250

Popis

Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovanom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyložkami.

Technický opis

Ø D ₃	46 mm
vhodná otočná rezná platnička	SOMT..
Celková dĺžka L _{celk}	50 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	1,5 mm

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229718 (15IP; 3,5 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ pri LD Geometria	3,5 mm
Ø rezných hrán D_c	63 mm
Počet rezných hrán Z	5
Vnútorne chladenie	áno
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	109 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	124 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	45,4 mm
Uhol rampy α_{max}	0,45 Stupeň
Uhol nastavenia k	10 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229718
------------------	--------