


**SOMT....20ER-GM, PR1510, Typ: 14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222074 14
GTIN	4960664708116
Trieda položky	25A

Popis**Prevedenie:**

Výmenná doštička so 4 čepeľami a konvexnými reznými hranami pre nízke rezné sily.

Použitie:

Geometria GM je prvou voľbou pre všeobecné obrábanie.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,5 – 2 mm
Typ	GG
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	3,5 mm
Uhlový Polomer	2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT....20ER-GM
Typ	PR1510
Rezný materiál	HM

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	180	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		