

Garant**Vratidlo, nastaviteľné spevnené, Typ: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	148350 7
GTIN	4067263462927
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

S kalenými upínacími čelustami a ocelovými rukoväťami. Na použitie na úzkych miestach je možné odskrutkovať jednu ocelovú rukoväť.

Zosilnené prevedenie. Všetky rozmery s kvalitným ocelovým telesom a pevnými ocelovými rukoväťami, optimalizovaným upínacím mechanizmom.

Technický opis

pre ručný závitník DIN 352	M25 – M58
pre Ø ručných výstružníkov DIN 206	20 - 45 mm
Rozsah upínania <input type="checkbox"/>	14,5 - 36 mm
Celková dĺžka	1258 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo