

Garant**Vratidlo, nastaviteľné spevnené, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	148350 3
GTIN	4067263461180
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

S kalenými upínacími čelustami a ocelovými rukoväťami. Na použitie na úzkych miestach je možné odskrutkovať jednu ocelovú rukoväť.

Zosilnené prevedenie. Všetky rozmery s kvalitným ocelovým telesom a pevnými ocelovými rukoväťami, optimalizovaným upínacím mechanizmom.

Technický opis

pre Ø ručných výstružníkov DIN 206	6,5 - 15 mm
Celková dĺžka	370 mm
Rozsah upínania □	4,9 - 12 mm
pre ručný závitník DIN 352	M5 – M20
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo