

**Základný prvok Valcová stopka, s vnútorným chladením, 8xD, Typ: 48****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232255 48
GTIN	4045197592545
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením. S priamym drážkovaním.

Upozornenie:

Znížte hodnoty posuvu f o 5 % a hodnoty vc o 10 %. Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Úžitková dĺžka L_1	422,3 mm
\varnothing stopky D_s	40 mm
Upínacie skrutky	232990 TX20
\varnothing rozsah D_c	48 - 65 mm
Dĺžka stopky L_s	70 mm
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	8xD
Stopka	ISO 9766
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

	659906 1600
Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX20	232990 TX20
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX20	674248 TX20
Čepeľ 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov, Celková dĺžka: 50	659874 50
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 1600	659957 1600