

Yale

Trojbodový podvozok na ťažké bremená typ LX, s ojom ovládateľný, Nosnosť: 6t



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086009 6
GTIN	4025092163781
Trieda položky	08Y

Popis

Prevedenie:

Trojbodový ťažký podvozok na prepravu stredne ťažkých nákladov. S ojom a zadnou podvozkovou časťou. Dve rovnaké zadné časti podvozku majú nastaviteľné spojovacie tyče. Celková nosnosť je rozdelená medzi prednú a zadnú časť podvozku, po 50 %.

Rozsah balenia:

Tri diely podvozku, dve spojovacie tyče, oje.

Technický opis

Hmotnosť	45 kg
Rozsah prestavenia vzadu od - do	500 - 1400 mm
Výška Nakladacia plocha vzadu	115 mm
Výška Nakladacia plocha vpredu	115 mm
Šírka Nakladacia plocha vpredu	150 mm
Ø kolesa	85 mm
Počet kolies vzadu	8

Šírka kolesa	90 mm
Šírka Nakladacia plocha vzadu	250 mm
Dĺžka Nakladacia plocha vzadu	300 mm
Dĺžka Nakladacia plocha vpredu	185 mm
Označenie výrobcu	LX-6
Počet kolies vpredu	4
Nosnosť	6 t
Druh produktu	Podvozok pre ťažké náklady