

**Základný prvok Valcová stopka, s vnútorným chladením, 5xD, Typ: 18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232250 18
GTIN	4045197589057
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Upínacie skrutky	232990 TX9
Ø stopky D _s	25 mm
Ø rozsah D _c	18 - 24 mm
Úžitková dĺžka L ₁	168,3 mm
Dĺžka stopky L _s	56 mm
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	5xD
Stopka	ISO 9766
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX9	232990 TX9
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX9	674248 TX9
Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX8	232990 TX8
Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený uťahovací moment: 2,2	211750 2,2