

**Základný prvok Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 5xD, Typ: 36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232260 36
GTIN	4045197592590
Trieda položky	22G

**Popis**

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.

Upozornenie:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530. Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

Ø rozsah D <sub>c</sub>	36 - 47 mm
Upínacie skrutky	232990 TX20
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	209,5 mm
Morse kužel' (MK) Veľkosť	4
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	5xD
Stopka	Morse kužel'
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

**Príslušenstvo**

659874 50

Čepeľ 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním  
skrutkovacích hrotov, Celková dĺžka: 50

Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX15	232990 TX15
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX20	674248 TX20
	659906 1600
Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX20	232990 TX20
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 1600	659957 1600