

**Základný prvok Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 3xD, Typ: 18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232258 18
GTIN	4045197658449
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S priamym drážkovaním.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

Technický opis

Upínacie skrutky	232990 TX9
Ø rozsah D _c	18 - 24 mm
Úžitková dĺžka L ₁	69,8 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť	3
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	3xD
Stopka	Morse kužeľ
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX9	232990 TX9
Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX8	232990 TX8
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX9	674248 TX9
Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený uťahovací moment: 2,2	211750 2,2