



## Akumulátorový vrtací skrutkovač bez akumulátora, nabíjačka, Typ: GSB1890C



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070113 GSB1890C
GTIN	4059952617312
Trieda položky	03B

### Popis

#### Prevedenie:

**Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom Bosch** pre najnáročnejšie skrutkovanie, vrtanie a vrtanie s príklepom.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** chráni motor pred preťažením.
- **Mechanické, viacstupňové vypínanie** ťahovacieho momentu.
- **Praktický klip na opasok (nie 070104).**
- **Integrované LED svetlo, ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.**
- **Rýchlopínacie skľučovadlo.**

S bezkefovým motorom EC.

**Technológia KickBackControl** s automatickým vypnutím v prípade zaseknutia a jedinečnou presnou spojku. Kompaktná konštrukcia, veľmi krátka dĺžka hlavy (len 184 mm) pre perfektnú manipuláciu (veľ. GSB1890C), preto optimálna pre práce na úzkych miestach. Možnosť dodatočného vybavenia s modulom Connectivity. Kompaktná konštrukcia, veľmi malá dĺžka hlavy (len 175 mm) pre perfektnú manipuláciu.

S motorovou brzdou.

#### Rozsah balenia:

**Bez batérie**, bez nabíjačky a s L-BOXX.

**Upozornenie:**

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073851 a 073866

**Technický opis**

maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 630 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
maximálny krútiaci moment mäkký	36 Nm
maximálne otáčky 2. stupeň	2100 min <sup>-1</sup>
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie	Li-Ion
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	13 mm
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vrtania	11,8 m/s <sup>2</sup>
Výška	210 mm
Označenie výrobcu	GSB 18V-90 C
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vrtania	1,5 m/s <sup>2</sup>
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	68 mm
Konštrukcia motora	bezkefový motor
Napätie akumulátora	18 V
Hmotnosť	1,2 kg
maximálny krútiaci moment tvrdý	64 Nm
Balenie	systemový kufor (L-Boxx)
Šírka	77 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Dĺžka	175 mm
Kapacita akumulátora	4 Ah
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom

